LF3006007030



Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x60mm steingrau

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	30 mm
Breite	57 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	1500 - 1500 mm²

Kapazität	
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	7

Werkstoff	
Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7030
Farbe	Steingrau

Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

Normen	
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 60 °C

Konnektivität.	
Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen

Ausstattung	
Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Mit Schutzfolie	Nein