LNH2025M

NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 25A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik	gG

Sicherung

Sicherungsgröße	NH2C
Sicherungscharakteristik	gG

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A

Einsatzbedingungen

Isoliert	Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1	120 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2,40 W

Abmessungen

Höhe	135 mm
Breite	49 mm