LNH40722M4T

NH-Sicherungseinsatz NH4a gTr 400V 722A Mittenmelder Lasche spannungsführend

Technische Merkmale

Architektur

Auslösecharakteristik	gTr

Sicherung

Sicherungsgröße	NH4a
Sicherungscharakteristik	gTr

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC

Elektrischer Strom

Nennstrom	722 A

Einsatzbedingungen

Isoliert	Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1	100 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	59 W

Abmessungen

Höhe	200 mm
Breite	98 mm
Tiefe	122 mm