LVZW400K05K

Stromwandler für LVS NH1-3 400/5A 5VA Klasse 0,5S MessEG konform

Technische Merkmale

Funktionen	
Genauigkeitsklasse	0.5 S

Leistung	
Leistung	5 VA

Abmessungen	
Höhe	64 mm
Breite	30 mm
Tiefe	30 mm
Höhe der Öffnung	12,50 mm
Breite der Öffnung	30,50 mm

Konnektivität.	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss

Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz

Spannung	
Isolationsspannung Ui	3000 V

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 55 °C

Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm²

Sicherheit	
Schutzart IP	IP20

Elektrischer Strom	
Maximalstrom Primärseite	400 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A

Installation, Montage	
Montage auf	Unterteil