ELCOM.

REV512Y

IK07 IP54

Türstation Video 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE für Fingerprintleser-Einbau

Technische Merkmale

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Glanzgrad	Matt

Abmessungen

Dicke Putzausgleich	17 mm
Materialstärke	2 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	2
Ruftaster Schließzeit	3 s

Texte

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung, LED Nachtbeleuchtung für Kamera
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
Montageart	Für senkrechte Montage, Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster
Dichtung	Mit Fugendichtungsband