ST314

Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 40VA 4PLE

Technische Merkmale

Spannung

Ausgangsspannung	12 - 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Isolationsspannung Ui	4000 V

Leistung

Leistungsaufnahme VA	40 VA

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 35 °C

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene

Kapazität

Anzahl Module	4

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	70 mm
Tiefe	58 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Temperaturschutz	Ja

Ausstattung

Kurzschlusssicher	Ja
Ein-/Ausschalter	Nein