TX211A

Schalt-/Dimmaktor 3-fach KNX, 1-10V

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Systemspannung	30 V DC über Bus

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm²

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	3
Bussystem Dimmaktor Ausführung	1 - 10 V

Kapazität

Anzahl Module	4

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
Dimmleistung	0 - 2300 W

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen