VANR12019005



Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 für Alu-Tubus schwarze Rillen Bodendose-Set

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

Abmessungen

Einbautiefe	90 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Außendurchmesser	325 mm

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Nein
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Nein
Geeignet für Nasspflege	Ja

Anleitung

Bodenpflege	Nass

Werkstoff

Werkstoff	Aluminium
Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	3 - 10 kN

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Nein

Form

Form	Rund

Texte

Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	3
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	12

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP66
Einbaugröße (Unterflursyteme)	R12