

VDQ06057011



Verschlussdeckel Q06 200x200mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

Abmessungen

Einbautiefe	60 mm
Einbaubreite	200 mm
Einbaulänge	200 mm
Länge	219 mm
Breite	219 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	5 mm

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

Anleitung

Bodenpflege	Trocken

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Eisengrau
RAL Nummer	7011

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
Deckelausführung	Ohne Deckel

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	3 - 5 kN

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja

Texte

Kabelauslass	Ohne Kabelauslass im Deckel

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	0
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher	0

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursyteme)	Q06