ZB332U22LS

**Komplettschr., univ.Z, 1100x800x205mm, SKII, IP44, 2ZP/SG, 3-feld, VBEW**

## Technische Merkmale

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 1100 mm |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 205 mm |
| Breite/Dicke Sammelschiene | 5 - 5 mm |
| Höhe Sammelschiene | 12 mm |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Felder | 3 |
| Anzahl Zählerplätze <=63 A | 2 |
| Anzahl Zählerplätze >=80 A | 0 |
| Anzahl der Leerplätze | 0 |
| Anzahl Zählerfeld (Einbausatz) | 2 |
| Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE | 1 |
| Anzahl Reihen | 0 |
| Multimedia Feld Bereich | Ohne |
| Anzahl Sammelschienendurchführungen | 2 |
| Anschluss-/Steckertyp NAR SG/TRE Feld | Steuerleitungsklemme |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Schutzart IP | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |

### Konnektivität.

| | |
|---|---|
| Montageart | Aufputz |

### Abdeckung, Tür

| | |
|---|---|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Farbe | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010 |

### Netzform

| | |
|---|---|
| Netzform | TN-S, TT |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Anzahl Verteilerfeld | 0 |

**Anschluss**

| | |
|---|---|
| Art der Sammelschieneneinspeiseklemme | ESA 5-polig 1 - 25 mm² |
| Anzahl der RJ45 Anschlüsse | 1 |
| Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld | Horizontal |
| Anschluss-/Steckertyp | Sammelschiene, Klemme |

**Architektur**

| | |
|---|---|
| Polanzahl | 5 |