

3035

Doble interruptor on/off 10AX,250V

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado

Tensión

Tensión asignada	250 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz

Materiales

Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal, Plástico

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con abrazadera, Conexión con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas	2

Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla doble

Conexión

Tipo de conector/enchufe	Enchufe / abrazadera

Texto

Tipo de montaje	Con garras de expansión
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Iluminación	Iluminable mediante lámpara de neón, incandescente o unidad LED con terminal N
Tipo de conmutación / variante	Serie