386103

Int. rotativo 0-1-2-3

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	250 - 250 V
AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado

Seguridad

Índice de protección IP	IP20

Dimensiones

Profundidad	42 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm

Materiales

Material	Metal, Plástico

Arquitectura

Elemento de control/operación	Rotativo

Texto

Tipo de conmutación / variante	Con posición 0: 0-1-2-3
Tipo de conexión	Con bornes roscados