

503404

Puls. 1 entrada, 4 sal. NA para pers.

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

Tensión

Tensión asignada	250 V

Arquitectura

Número de polos	0

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado

Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación	No
Número de teclas	2
Tipo de pulsador	Pulsador de grupo
Series relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
Sistemas con productos relacionados	Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x

Materiales

Material	Metal, Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo

Dimensiones

Profundidad	41,60 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP20

Texto

Iluminación	Para iluminación
Inscripción	Sin inscripción

Tipo de conexión	Con bornes roscados
Tipo de conmutación / variante	Con posición neutra
Tipo de montaje	Con garras de expansión