

85221100

PM persianas confort

Características técnicas

Tensión

Tensión de servicio	230 - 230 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C

Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm

Texto

Tipo de conmutación / variante	Con 2 contactos de relé enclavados entre sí tanto mecánica como electrónicamente
Entrada de estación supletoria	Con entradas de la extensión supletoria de 230 V para arriba y abajo
Unión	Conexión de estaciones supletorias, pulsadores para persianas, mecanismos para persianas, pulsadores de llave para persianas
Tipo de conexión	Con bornes roscados