962722502

Toma Dinamarca, Integro, blanco polar, mate

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz

Tensión

Tensión asignada	250 V
Tensión nominal	250 - 250 V

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Instalación de empotrar, Montaje con tornillos

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP44

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	27 mm
Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Series relacionadas	flow

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado

Equipo

Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No

Capacidad

Número de módulos	1

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con bornes roscados