ATA122019016



Minicanal ATA PVC 12x20mm, blanco RAL9016, longitud 2,10m 2 compartimentos

Características técnicas

Dimensiones

Altura	20 mm
Anchura	12 mm
Longitud	2100 mm
Anchura de la tapa	12 mm
Sección transversal interior	240 - 240 mm²

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	1

Materiales

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Código RAL	9016
Colour	Blanco tráfico

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

Estándares

Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12	No

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	15 - 60 °C

Conectividad

Acoplamiento de canal	Sin acoplamiento

Equipo

Número de particiones	1
Número de compartimentos	2 - 2
Número de particiones de conexión	0
Clip de fijación de cable incluido	Sí
Con película protectora	No

Instalación, montaje

Perforación de base	No