EPN053

Mando mantenido 24-230V

Características técnicas

Corriente eléctrica	
Corriente nominal asignada	2 A

Capacidad	
Número de módulos	0,50

Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-5 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 80 °C

Conectividad	
Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo

Conexión	
Sección transversal de conductor flexible	1 - 6 mm²
Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 10 mm²

Potencia	
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	0,10 W

Dimensiones	
Altura	85 mm
Anchura	8,90 mm
Profundidad	64 mm