FM308

Armario quadro5 de suelo, 1860x900x260 mm

Características técnicas

Dimensiones	
Altura	1860 mm
Anchura	900 mm
Profundidad	260 mm
Grosor de la pared lateral	2 mm

Seguridad	
Índice de protección IP	IP55
Tipo de cerradura	Cerradura con llave
Resistencia al impacto IK	IK10

Equipo	
Número de sección en anchura	3
Número de aberturas de la placa de brida	2
Número de filas	12

Instalación, montaje	
Montaje en	Pedestal
Adecuado para uso en exteriores	No

Materiales	
Colour	Blanco puro
Código RAL	9010
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Acero

Cubierta, puerta	
La puerta/cubierta es transparente	No

Corriente eléctrica	
Corriente nominal asignada	630 A