



FL368B

**Schrank, orion.plus, 2050x1100x300mm, poly.**

#### Technische Merkmale

##### Funktion

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Deckel mit Überdruckentlastung | Nein |
|--------------------------------|------|

##### Ausführung

|               |     |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 230 |
|---------------|-----|

##### Kompatibilität

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Geeignet für Blitschutz | Nein |
|-------------------------|------|

##### Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 630 A |
|-----------|-------|

##### Abmessungen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Einbautiefe                  | 300 mm  |
| Tiefe installiertes Produkt  | 300 mm  |
| Innentiefe                   | 300 mm  |
| Höhe installiertes Produkt   | 2050 mm |
| Breite installiertes Produkt | 1100 mm |
| Materialdicke Gehäuse        | 2 mm    |

##### Deckel, Tür

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Deckel Material Dicke    | 2 mm            |
| Türschliessungstyp       | Zylinderschloss |
| Verriegelbar             | Ja              |
| Deckel Art               | geschlossen     |
| Türflügel                | Einzeltür       |
| Transparenter Deckel/Tür | Nein            |

##### Werkstoff

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Farbe      | lichtgrau RAL 7035              |
| Farbe      | lichtgrau                       |
| RAL Farbe  | RAL 7035 - Lichtgrau            |
| Werkstoff  | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Oberfläche | pulverbeschichtet               |

##### Montage

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
|----------------------------|----|

##### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 5 |
| Anzahl Felder | 2 |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Anzahl Schlüssel                        | 2               |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 0               |
| Erweiterung möglich                     | Nein            |
| <b>Normen</b>                           |                 |
| Europäische Direktive WEEE              | nicht betroffen |
| <b>Sicherheit</b>                       |                 |
| Schutzklasse                            | Schutzklasse II |
| REACH-konform                           | Nein            |
| Funktionserhalt                         | -               |