HCA161H

Interruptor de maniobra-seccionador x160, 4P, 160A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	160 A
Corriente asignada de corta duración admisible lcw IEC60947	2 kA

Arquitectura

Número de polos	4
Elemento de control/operación	Maneta

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	4 - 95 mm²
Sección transversal de conductor flexible	4 - 70 mm²

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	690 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz

Funciones

Bloque de disparo	Interruptor