

HIB440M

Conmutador motorizado 4x400A

Características técnicas

Tensión	
Tensión asignada de empleo en alterna	380 - 415 V
Corriente eléctrica	
Corriente nominal asignada	400 A
Corriente asignada de cortocircuito condicional Icc con fusibles gl-gG	50 kA
Potencia	
Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1	263000 W
Arquitectura	
Número de polos	4
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo
Compatibilidad	
Adecuado para carril DIN	Sí
Adecuado para tablero de distribución	Sí