HWX701HSA

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	9,60 A

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión asignada de aislamiento Ui	450 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V
Tensión circuito de mando en CC	24 - 24 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C