KB190C

Puente de unión de lengüeta 1P, 20 mm², 100A, 24M color gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	100 A

Arquitectura

Número de polos	1

Dimensiones

Longitud	420 mm

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4000 V

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	20 mm²
Tipo de conector/enchufe	Barra de fase con horquilla

Capacidad

Número de módulos	24