LF2002009016

Minicanal LF PVC de 20x20mm, blanco RAL9016

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Pulsador

Configuración

antibacterialtreatment	No

Conectividad

Accesorio de alineación	Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal	18 mm
Longitud en mm	2000 mm
Ancho de la canal	19 mm
Distancia horizontal entre perforaciones	125 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)	1
Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.	1

Puerta, tapa

Forma de la tapa	Premontado

Materiales, acabados, colores

Color	RAL 9016
Color RAL	RAL9016 - blanco tráfico
Material	PVC
Grupo de materiales	plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
Transparente	No

Cable

Sección interior	228 mm²

Equipo

Número de compartimentos	1

Normas

Certificados	EN50085-2-1
Directiva europea RoHs	conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP	IP30
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente	-5...65 °C