LF306PV

Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 6 A

Características técnicas

Fusible

Características del fusible	gPV
AT_FuseSize	10.3 x 38

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	6 A

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	2,40 W

Principales características eléctricas

Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito Icn AC conforme a IEC60898-1	30 kA

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión nominal	1000 - 1000 V