SU213

Timbre 230V

Características técnicas

Corriente eléctrica	
Corriente nominal asignada	0,03 A
Dimensiones	
Altura	80 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	65 mm
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25 - 60 °C
Conexión	
Sección transversal de conductor flexible	4 mm²
Sección transversal de conductor rígido	6 mm²
Potencia	
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	6,50 W
Consumo de energía VA	6,50 VA
Equipo	
Nivel de ruido	85
Frecuencia	
Frecuencia	0 - 50 Hz
Capacidad	
Número de módulos	1
Tensión	
Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V