VE412F

Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 4 filas, 48M, Quick Connect/puerta transp

Características técnicas

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	12

Tensión

Tensión nominal	400 - 400 V

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Montaje en superficie

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A

Equipo

Número de carriles	4
Número de filas	4
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No
Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

Capacidad

Número de módulos	48

Funciones

Con entradas de conductos	Sí

Dimensiones

Altura	677 mm
Anchura	310 mm
Profundidad	151 mm
Número de unidades de ancho	12

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	0
La puerta/cubierta es transparente	No

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos

Materiales

Material	Poliestireno (PS)
Código RAL	7035
Colour	Gris claro
Resistente a los rayos ultravioleta	No

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK08
Índice de protección IP	IP65
Tipo de cerradura	Cierre a presión, Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	750 °C