WNA003B

Conmutador con testigo, blanco

Características técnicas

Corriente eléctrica	
Corriente nominal asignada	10 A

Instalación, montaje	
Montaje en	Empotrado

Frecuencia	
Frecuencia	50 - 60 Hz

Materiales	
Colour	Blanco puro
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Polipropileno
Tratamiento	Lacado

Identificación	
Disposición de montaje	Mecanismo con embellecedor

Conectividad	
Tipo de montaje	Montaje por clic

Controles e indicadores	
Número de teclas	2

Dimensiones	
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm

Seguridad	
Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07

Conexión	
Tipo de contactos	2 vías
Tipo de conector/enchufe	Gire el tornillo de bloqueo