WNA037

Interruptor de llave, 3 posiciones con 0, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado, Montaje en superficie

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz

Materiales

Colour	Gris
Código RAL	7011
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Polipropileno
Tratamiento	Lacado

Identificación

Disposición de montaje	Mecanismo con embellecedor

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje por clic

Controles e indicadores

Número de teclas	1

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
Resistencia al impacto IK	IK07

Arquitectura

Elemento de control/operación	Llave

Conexión

Tipo de conector/enchufe	Gire el tornillo de bloqueo

Texto

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)