WNA157

Tapa ciega, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica	
Corriente nominal asignada	16 A

Frecuencia	
Frecuencia	50 - 60 Hz

Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C

Conectividad	
Tipo de conector/enchufe	Conexión enchufable

Conexión	
Tipo de conector/enchufe	Gire el tornillo de bloqueo

Seguridad	
Con protección de contacto mejorada	No
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP55

Dimensiones	
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm
Altura	75 mm
Anchura	75 mm
Profundidad	22,80 mm
Series relacionadas	cubyko

Materiales	
Colour	Gris
Código RAL	7011
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Polipropileno

Instalación, montaje	
Montaje en	Empotrado, Montaje en superficie

Equipo	
Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	Sin contacto de protección
Con tapa abatible	Sí
Con contacto de tierra de protección redondo	No

Con lámpara de señal	No

Capacidad

Número de módulos	2

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Ninguna tapa
Protección	Sin pantalla protectora