XEM510

Gestor carga local 10 puntos

Características técnicas

Tensión	
Tensión nominal	230 - 230 V
Equipo	
Con interfaz de comunicación	Sí
Con liberación de emergencia en caso de corte de corriente	No
Dimensiones	
Altura	85 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	65 mm
Conectividad	
Número de puntos de carga	10
Potencia	
Potencia consumida	5 W
Seguridad	
Índice de protección IP	IP20
Corriente eléctrica	
Número de circuitos de entrada	3
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-25 - 55 °C
Frecuencia	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Instalación, montaje	
Montaje en	Perfil DIN