

3035

Interrupteur double, Commande d'eclairage

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))
Courant assigné nominal	10 A
Installation, montage	
Montage sur	Montage encastré
Tension	
Tension nominale	250 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matières	
Finition de la surface	Mat
Matière	Métal, PVC
Identification	
r Disposition d'assemblage	Elément de base
Connectivité	
Type de montage	Fixation par griffe
Commandes et indicateurs	
Nombre de touches	2
Dimensions	
Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07
Architecture	
Type d'organe de commande	Touche double
Textes	
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Type de commutation	Séries

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification