386103

Interrupteur 3 paliers, avec position 0, régulation HVAC

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 - 250 V

Courant électrique

Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Dimensions

Profondeur	42 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Matières

Matière	Métal, PVC

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif

Textes

Type de commutation	Avec position neutre 0-1-2-3
Type de raccordement	Avec bornes à vis