

396103

Module prise de courant sans terre, bornes à vis, Mécanismes de module

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A

Tension

Tension nominale	250 V

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe, borne à vis

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Non
Indice de protection IP	IP20

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	22 mm

Matières

Matière	Métal, PVC

Equipement

Insert central incliné	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non

Capacité

Nombre de modules	1
Produit compatible avec	Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1