

3966

Interrupteur à tirage d'arrêt/d'inversion, Commande d'eclairage

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))
Courant assigné nominal	10 A

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré

Tension

Tension nominale	250 V

Matières

Finition de la surface	Mat
Matière	Métal, PVC

Identification

r Disposition d'assemblage	Elément de base

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe

Dimensions

Profondeur de montage	31 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Architecture

Type d'organe de commande	Cordon

Textes

Mode d'installation	Avec griffes d'écartement, Pour montage mural et au plafond
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Type de commutation	Arrêt/Inversion