

5031

Poussoir, contact normalement ouvert, Commande d'eclairage

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de contact momentané	10 A

Tension

Tension nominale	250 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Architecture

Nombre de pôles	1

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré

Commandes et indicateurs

Contact d'acquittement	Non
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Bouton-posimple

Matières

Matière	Métal, PVC
Transparent	Non

Dimensions

Profondeur	41,60 mm
Profondeur de montage	30 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Type de commutation	Contact à fermeture
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance

Produit compatible avec	Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1
Gammes compatibles	Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification