6765106089

Prise d. cour. a. broche de terre et éclair. d'orient. à LED, Q.1/Q.3/Q.7, bl

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis, Fixation par griffe

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP20

Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Nombre d'unités	1

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Velours
Matière	Thermoplastique

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré

Equipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Broche de mise à la terre
Insert central incliné	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Avec fermeture	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non

Capacité

Nombre de modules	1

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Plaque de recouvrement
Éclairage	Avantage supplémentaire en combinant une prise de courant et un éclairage d'orientation
Câblage	Câblage traversant possible, donc également idéal pour l'équipement ultérieur
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Commandes et indicateurs

Type d'éclairage pour les dispositifs d'installation	Lumière d'orientation intégrée
Produit compatible avec	Berker Q.1, Berker Q.3