75163599

**B.IQ Poussoir sensoriel 3 postes Confort, blanc polaire mat**

## Caractéristiques techniques

### Installation, montage

| | |
|---|---|
| Montage sur | Montage encastré |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | -5 - 45 °C |

### Fonctions

| | |
|---|---|
| Avec thermostat d´ambiance | Non |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 88,50 mm |
| Largeur | 88,50 mm |
| Profondeur | 15 mm |

### Equipement

| | |
|---|---|
| Nombre de points d'exploitation | 6 |

### Commandes et indicateurs

| | |
|---|---|
| Avec affichage LED | Oui |

### Matières

| | |
|---|---|
| Couleur | Blanc polaire |
| Code RAL | 9010 |
| Matière | Thermoplastique |
| Finition de la surface | Mat |

### Accessoires

| | |
|---|---|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | Non |

### Ecran

| | |
|---|---|
| Avec écran d'affichage | Non |

### Textes

| | |
|---|---|
| Function | Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store |
| Protection | Avec protection de démontage |