80161776



Poussoir sensoriel 1 postes, Porte-étiquette, anthracite mat

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)	20 mA

Fonctions

Avec thermostat d´ambiance	Oui

Dimensions

Hauteur	55,10 mm
Largeur	70,90 mm
Profondeur	14,35 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation	2

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui

Matières

Couleur	Anthracite
Code RAL	7021
Matière	Thermoplastique
Finition de la surface	Brillant, Mat

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Oui

Ecran

Avec écran d'affichage	Non

Textes

Function	Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
Protection	Avec protection de démontage
Température	Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet, Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur