

85422100

Universel-Variateur à touches 2 postes

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension de service	230 - 230 V

Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz

Dimensions	
Profondeur de montage	32 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	33,20 mm

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 45 °C

Textes	
Principe de variation	Réglage automatique du principe de commutation en fonction de la charge (procédé autoDetect), Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Type de raccordement	Avec bornes à vis