BRHP6517019016

Goulotte d'installation sans halogène BRHP 65x170mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	65 mm
Largeur	170 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	6800 - 6800 mm²

Plastron, porte	
Nombre de couvercles	1
Largeur de couverture 1	80 mm
Largeur de couverture 2	0
Largeur de couverture 3	0

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	20
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	40

Compatibilité	
Format compatible avec l'installation du dispositif	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB

Installation, montage	
Perforation de socle	Oui

Matières	
Matière	PC-ABS
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Connectivité	
Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées

Equipement	
Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui