BRP6510019011

Socle goulotte, PVC,65100,blanc paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	70 mm
Largeur	100 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	5300 - 5300 mm²

Plastron, porte	
Nombre de couvercles	1
Largeur de couverture 1	80 mm
Largeur de couverture 2	0
Largeur de couverture 3	0

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	12
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	33

Compatibilité	
Format compatible avec l'installation du dispositif	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB

Installation, montage	
Perforation de socle	Oui

Matières	
Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Noir graphite
Code RAL	9011

Sécurité	
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP40

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 60 °C

Connectivité	
Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées

Equipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui