EE181

Horloge astronomique prog. hebdo 2 canaux + clé

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2300 W

Éclairage

P. max. avec tubes fluo duo comp. série	1000 W

Fonctions

Réserve de marche années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui

Equipement

Précision de marche par jour	1,5 s
Avec programme d'impulsion	Non
Nombre de canaux	2

Raccordement

Type de contact	1x inverseur
Section de raccordement en câble souple	1.5 - 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm²

Réglages

Programme journalier	Oui
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - +55 °C

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Function	Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	3,50 mm
Profondeur	64 mm