EE870



Détecteur infrarouge confort 220/360°, IP55, en saillie, blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection	220 - 360
Type de capteur	Détecteur de mouvement

Réglages

Plage de temporisation	5 S - 30 Min

Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable	5 - 1000 lx

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Dimensions

Largeur	91 mm
Profondeur de montage	0
Hauteur de montage recommandée	2,50 - 2,50 m

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C

Matière

Couleur	Blanc
Matière	PVC

Sécurité

Indice de protection IP	IP55

Installation, montage

Montage sur	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

Textes

Function	Simulation de présence, Utilisable comme appareil individuel, appareil principal ou auxiliaire
Type de raccordement	Avec bornes à vis