EV106



Télévariateur pilote 1-10 V

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service	230 - 230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Connectivité

Variateur DALI	Non

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	3 VA
Puissance absorbée (veille)	1 W

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 45 °C

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	65 mm

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm²
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm²

Capacité

Nombre de modules	4

Textes

Raccordement	Raccordement pour bouton-poussoir lumineux (max. 5 mA) ou standard
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Mode d'installation	Pour un montage sur rail DIN

Courant électrique

Courant de commande 1-10 V esclave	50 mA

Matières

Couleur	Gris