FL229B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 800mm l 600mm p 300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	800 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur de la paroi latérale	2 mm

Sécurité	
Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm, Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement	
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre de rangées	5

Installation, montage	
Montage sur	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matières	
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

Plastron, porte	
Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2
Porte transparente	Non

Courant électrique	
Courant assigné nominal	125 A