FL254B

Porte,orion plus,vitrée,polyester,CL2,pour coffret,350x300x160mm

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	350 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	160 mm
Epaisseur de la paroi latérale	3 mm

Sécurité	
Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm, Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK08

Equipement	
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre de rangées	2

Installation, montage	
Montage sur	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matières	
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

Plastron, porte	
Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2
Porte transparente	Oui

Courant électrique	
Courant assigné nominal	125 A