

FN8020MDW

Porte partielle DIN rail, quadro evo 800x200

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	200 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	40 mm

Plastron, porte	
Porte transparente	Non
Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1

Matières	
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement	Laqué

Architecture	
Position de la porte	Droite

Equipement	
Nombre de rangées	0

Sécurité	
Classe de protection	Classe I
Indice de protection IP	IP43
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification