FZ095R

Porte,univers,pour FR95* armoires, IP55, 1400x1300 mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret	En saillie

Dimensions

Hauteur	1350 mm
Largeur	1250 mm
Profondeur	25 mm

Plastron, porte

Porte transparente	Non
Nombre de portes de l'armoire	2
Type de porte	Porte butée
Type de poignée	Poignée escamotable
Nombre de serrures	1

Matières

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Gauche, Droite

Equipement

Nombre de travée de large	5

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Type de verrouillage	Sans serrure

Connectivité

Type de montage	Avec charniére

Capacité

Nombre de modules	0

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non