FZ195N

Porte,univers,droite,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1850x300mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret	En saillie

Dimensions

Hauteur	1819 mm
Largeur	269 mm
Profondeur	12 mm

Plastron, porte

Porte transparente	Non
Nombre de portes de l'armoire	1
Type de porte	Porte butée
Type de poignée	Loquet rabattable
Nombre de serrures	1

Matières

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Droite

Equipement

Nombre de travée de large	1

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Serrure à barre

Connectivité

Type de montage	Montage à clipser

Capacité

Nombre de modules	0

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non